

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моечные цельнотянутые серия Norma (ВМЦн) используются на предприятиях общественного питания и предназначены для ополаскивания и мытья посуды. Ванны состоят из столешниц с моечными отделениями и сборно-разборных каркасов. Ножки каркасов оснащены регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. ВМЦн изготавливаются с задним бортом, предотвращающим попадание воды за пределы моечного отделения, отверстием для монтажа смесителя, лицевым экраном.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Удалить с поверхности моечного отделения возможные остатки металлических частиц и пыли. Во избежание появления вмятин на поверхности моечного отделения, запрещается перегружать моечное отделение посудой, осуществлять дефростацию продуктов питания.

Уход за изделием заключается во влажной ежедневной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность моечного отделения специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют быстро восстановить защитную оксидную пленку. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на моечных отделениях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя. **! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.**

При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую нагрузку на дно секции моечного отделения – 1/3 ее объема при заполнении водой. Обслуживание ванн заключается в периодической протяжке крепежа и проверке положения относительно горизонта.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается данными информационной этикетки, расположенной на обратной стороне оборудования).
2. Обязательным условием сохранения гарантии является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.
3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом.
5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.

## Номенклатура ВМЦн

Марка	Размеры моечного отделения, мм	Размеры ванны, мм	Количество секций
Norma Zn / Norma RAL / Norma Inox			
ВМЦн-600/600	400x400x250	600x600x860	1
ВМЦн-600/700	400x500x250	600x700x860	1
ВМЦн-700/600	500x400x250	700x600x860	1
ВМЦн-700/700	500x500x300	700x700x860	1
ВМЦн-1200/600	960x510x380	1200x600x860	1
ВМЦн-1000/600	400x400x250	1000x600x860	2
ВМЦн-1000/700	400x500x250	1000x700x860	2
ВМЦн-1200/600	400x400x250	1200x600x860	2
ВМЦн-1200/600	500x400x250	1200x600x860	2
ВМЦн-1200/700	400x500x250	1200x700x860	2
ВМЦн-1200/700	500x500x300	1200x700x860	2
ВМЦн-1400/600	500x400x250	1400x600x860	2
ВМЦн-1400/700	500x500x300	1400x700x860	2
ВМЦн-1500/600	400x400x250	1500x600x860	3
ВМЦн-1500/700	400x500x250	1500x700x860	3
ВМЦн-1800/600	500x400x250	1800x600x860	3
ВМЦн-1800/700	500x500x300	1800x700x860	3

Варианты исполнения: с каркасом на уголке/на трубе.

Опции: заглушка, полка-настил.




## Комплектная ведомость

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Моечное отделение с экраном	1
2	Комплект рамок (верхняя/нижняя)	1
3	Комплект ножек с метизами	1

## Последовательность сборки

- Для ванн на ножках из уголка установить опорные подпятники с регулируемыми опорами (А).
- Соединить ножки из уголка с профилями нижней рамки, зафиксировав их болтами (Б) / Соединить ножки из трубы с уголками и профилями нижней рамки, зафиксировав их болтами (В).
- Соединить ножки с верхним профилем и экраном при помощи болтов (Г).
- Протянуть все болтовые соединения.
- Установить моечное отделение в собранный каркас.
- Зафиксировать моечное отделение при помощи прижимных кронштейнов, закрепив его гайками.
- Отрегулировать каркас по высоте при помощи регулируемых опор.

## Схема сборки с каркасом на уголке



## Схема сборки с каркасом на трубе

